



Gewindebohrer-Verlängerung, Typ: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	338400 10
GTIN	4045197336774
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

für Gewinde-Schaft-Ø d ₂	12 mm
Verlängerung Ø D ₄	18 mm
für Vierkant K ₁	9 mm
für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 374/376	M16
Verlängerung K ₂	9 mm
Verlängerung Ø D ₃	12 mm
Verlängerung L ₂	90 mm

Verlängerung L_3	130 mm
für Einspannlänge l_1	36 mm
Produktart	Verlängerung