

SWISS TOOLS

PSK-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten DN., Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 63/15-180mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610–320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Achsen-Spitzenabstand f	27 mm
Auskraglänge A-Maß	180 mm
Ersatzteil	P05
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	50 mm
Plattengröße	15
Schaft-Ø	63 mm
Nutzlänge L _N	158 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Produktart	Bohrstangenhalter