



Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	338450 8
GTIN	4045197603609
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

für Gewinde-Schaft- \varnothing d_2	10 mm
Verlängerung \varnothing D_4	15 mm
Verlängerung L_2	60 mm
für Einspannlänge l_1	33 mm
für Vierkant K_1	8 mm
Verlängerung \varnothing D_3	10 mm

Verlängerung K ₂	8 mm
für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 371	M10
Verlängerung L ₃	130 mm
Produktart	Verlängerung