



Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 9



Bestelldaten

Bestellnummer	338450 9
GTIN	4045197603623
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Verlängerung $\varnothing D_3$	11 mm
Verlängerung $\varnothing D_4$	18 mm
für Gewinde-Schaft- $\varnothing d_2$	11 mm
für Einspannlänge l_1	36 mm
Verlängerung L_3	130 mm
für Gewinde-Nenn- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M14

Verlängerung L ₂	90 mm
Verlängerung K ₂	9 mm
für Vierkant K ₁	9 mm
Produktart	Verlängerung