



Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter Spiro, Typ: 65/12



Bestelldaten

Bestellnummer	341010 65/12
GTIN	4019208195124
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Technische Beschreibung

Typ	65/12
Bohrfutterkegel	B 12
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,056 mm
Spannbereich	0,5 - 6,5 mm
Bohrkopflänge geöffnet	61,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen	68 mm
Außen-Ø	34 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

