

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter, Typ: 15****Bestelldaten**

Bestellnummer	341000 15
GTIN	4045197308252
Artikelklasse	33A

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar. Mit Nonius zum Voreinstellen kleinster Bohrer und für Feinbohrhilfe Nr. 341200.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:**DIN 238****Technische Beschreibung**

Spannbereich	0,2 - 1,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen	37 mm
Typ	15
Bohrkopflänge geöffnet	35 mm
Bohrfutterkegel	B 6
größter Bohrfutterkegel-Ø	6,35 mm
Außen-Ø	19 mm

Produktart

Bohrfutter schlüssellos