



Doppelschleifmaschine DS mit Absaugung, 400 V, Typ: DS07/200A



Bestelldaten

Bestellnummer	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Artikelklasse	03S

Beschreibung

Ausführung:

Doppelschleifmaschine mit im Ständer integrierter Absaugung. Schleifstaub wird durch einen Wasserfilter und nachgeschaltete Kunststoffvorfilter und -nachfilter wirkungsvoll abgeschieden. **Lieferung ohne Schleifscheiben.**

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Leistungsaufnahme: 500 W

maximale Drehzahl: 2900 min⁻¹

Schleifscheiben-Ø D: 200 mm

Schleifscheibenbreite T: 25 mm

Schleifscheibenbohrungs-Ø H: 51 mm

Fördervolumen Absaugung: 6 m³/min

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	500 W
Gewicht	95 kg

maximale Drehzahl	2900 min ⁻¹
Fördervolumen Absaugung	6 m ³ /min
Herstellerbezeichnung	DS07/200A
Schleifscheibenbreite T	25 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	51 mm
Schleifscheiben-Ø D	200 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Doppelschleifmaschine

Zubehör

Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60