

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter

Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter, Typ: 30



Bestelldaten

Bestellnummer	341000 30
GTIN	4045197308269
Artikelklasse	33A

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Technische Beschreibung

Typ	30
Bohrkopflänge geöffnet	44 mm
Bohrfutterkegel	B 10
größter Bohrfutterkegel-Ø	10,094 mm
Spannbereich	0,2 - 3 mm
Bohrkopflänge geschlossen	47,5 mm
Außen-Ø	24 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

