



Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter Spiro, Typ: 100/12



Bestelldaten

Bestellnummer	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Technische Beschreibung

Bohrkopflänge geöffnet	80 mm
Spannbereich	0,5 - 10 mm
Bohrfutterkegel	B 12
Bohrkopflänge geschlossen	91,5 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,056 mm
Typ	100/12
Außen-Ø	43 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

