



## Gewindebohrer-Verlängerung, Typ: 12L



### Bestelldaten

Bestellnummer	338400 12L
GTIN	4045197429513
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

#### Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

#### Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

für Einspannlänge $l_1$	41 mm
für Gewinde-Nenn- $\varnothing$ $d_1$ DIN 374/376	M20
für Vierkant $K_1$	12 mm
Verlängerung $\varnothing D_4$	22 mm
Verlängerung $L_2$	90 mm
für Gewinde-Schaft- $\varnothing$ $d_2$	16 mm
Verlängerung $K_2$	12 mm

Verlängerung $\varnothing D_3$	16 mm
Verlängerung $L_3$	330 mm
Produktart	Verlängerung