

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter, Typ: 65/12****Bestelldaten**

Bestellnummer	341000 65/12
GTIN	4045197308306
Artikelklasse	33A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hochleistungs-**Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

**Verwendung:**

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

**Norm:****DIN 238****Technische Beschreibung**

Bohrfutterkegel	B 12
Typ	65/12
Bohrkopflänge geschlossen	68 mm
Bohrkopflänge geöffnet	61,5 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,056 mm
Spannbereich	0,5 - 6,5 mm
Außen-Ø	34 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

