

**Kraftspannfutter, BT 40, Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302865 32
GTIN	4045197549082
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.**
- **Spannkraft bis 1000 Nm.**

Igeltext:

Innenliegende Axialaussparungen verhindern effektiv das Durchrutschen des Werkzeuges. Hohe Radialsteifigkeit durch wiederholgenaue Spannung gegen eine Plananlage verhindert die Auslenkung und sichert eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit sowie lange Werkzeugstandzeiten. T-Nuten nehmen Öl und Fett auf, sodass eine sichere Drehmomentübertragung gewährleistet ist.

Absolut weicher Lauf der Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Hakenschlüssel Nr. 628400.

Anzugsbolzen Nr. 308760 – 308795.

Spannzangen Nr. 309566 – 309570.

Technische Beschreibung

passender Hakenschlüssel Nr. 628400	68 / 75
Spann-Ø D ₁	32 mm
Auskraglänge A-Maß	105 mm
Spannzangenaußen-Ø D	66 mm
Aufnahme	BT 40
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309576 14
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309576 6
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Hakenschlüsselmit Nase für Muttern-Außen-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309576 20
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309576 25
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309576 16
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309576 8
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309576 10
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309576 12
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40

