

**Kraftspannfutter, BT 50, Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302870 20
GTIN	4045197554611
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.**
- **Spannkraft bis 1000 Nm.**

Igeltext:

Innenliegende Axialaussparungen verhindern effektiv das Durchrutschen des Werkzeuges. Hohe Radialsteifigkeit durch wiederholgenaue Spannung gegen eine Plananlage verhindert die Auslenkung und sichert eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit sowie lange Werkzeugstandzeiten. T-Nuten nehmen Öl und Fett auf, sodass eine sichere Drehmomentübertragung gewährleistet ist.

Absolut weicher Lauf der Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Hakenschlüssel Nr. 628400.

Anzugsbolzen Nr. 308760 – 308795.

Spannzangen Nr. 309566 – 309570.

Technische Beschreibung

passender Hakenschlüssel Nr. 628400	52 / 55
Spann-Ø D ₁	20 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Spannzangenaußen-Ø D	52 mm
Aufnahme	BT 50
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309566 12
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309566 16
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309566 10
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Hakenschlüsselmit Nase für Muttern-Außen-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309566 6
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309566 8
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50