

**Kraftspannfutter, BT 50, Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302870 32 |
| GTIN | 4045197549099 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.**
- **Spannkraft bis 1000 Nm.**

Igeltext:

Innenliegende Axialaussparungen verhindern effektiv das Durchrutschen des Werkzeuges. Hohe Radialsteifigkeit durch wiederholgenaue Spannung gegen eine Plananlage verhindert die Auslenkung und sichert eine hohe Bearbeitungsgenauigkeit sowie lange Werkzeugstandzeiten. T-Nuten nehmen Öl und Fett auf, sodass eine sichere Drehmomentübertragung gewährleistet ist.

Absolut weicher Lauf der Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Hakenschlüssel Nr. 628400.

Anzugsbolzen Nr. 308760 – 308795.

Spannzangen Nr. 309566 – 309570.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Spannzangenaußen-Ø D | 66 mm |
| passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 68 / 75 |
| Auskraglänge A-Maß | 105 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 32 mm |
| Aufnahme | BT 50 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Form | AD |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Kraftspannfutter |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| Hakenschlüssel mit Nase für Muttern-Außen-Ø 68/75 mm | 628400 68/75 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm | 309570 25 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 18 mm | 309570 18 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm | 309570 8 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm | 309570 10 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm | 309570 16 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm | 309570 12 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm | 309570 20 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm | 309570 6 |