



OZ-Spannzangenfutter Form ADB, BT 40 A = 70, Spannbereich: 2-16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302880 2-16
GTIN	
Artikelklasse	36E

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.

Kugelgelagerte Überwurfmutter für höhere Haltekraft und besseren Rundlauf.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **ISO 10897**.

Lieferumfang:

Inklusive OZ-Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, OZ-Spannzangen Nr. 309540 – 309565, Hakenschlüssel Nr. 628400.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 70 mm

Außen-Ø D: 43 mm

Ersatz-Spannmutter Nr. 309670: 2 - 16

passender Hakenschlüssel Nr. 628400: 40/42

Technische Beschreibung

passender Hakenschlüssel Nr. 628400	40/42
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670	2 - 16
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Spannbereich	2 - 16 mm

Außen-Ø D	43 mm
Aufnahme	BT 40 A = 70
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309540 6
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40	308720 40
Anzugsbolzen Hurco 60° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308804 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309540 9
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309540 8
Hakenschlüssel mit Nase für Muttern-Außen-Ø 40/42 mm	628400 40/42
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309540 16
Anzugsbolzen Mazak, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M

Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309540 14
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309540 12
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel 40 SK	308820 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309540 10
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 40 SK	308812 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309540 5
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309540 11
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308780 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309540 4
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 13 mm	309540 13
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40	308640 40

OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 15 mm	309540 15
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
OZ-Spannzange für Futter Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309540 7
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel 40 SK	308830 40
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel 40 SK	308810 40
Anzugsbolzen Hurco 60° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308803 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308805 40