



## Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-Ø d1: 22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302900 22
GTIN	4250122613961
Artikelklasse	36E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.  
Alle Schäfte brüniert.

#### Verwendung:

**Mit Passfeder** für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.

**Mit Mitnehmerring** für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

#### Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

#### Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

### Technische Beschreibung

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Auskraglänge A-Maß	55 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	22
Außen-Ø D	40 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Aufnahme	BT 40 kurz

Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn

## Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Mitnehmerring für Dorn-Ø 22 mm	309870 22
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 22 mm	309860 22
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40