



Bandschleifmaschine GI, Typ: 790201



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 077613 790201 |
| GTIN | 2050001676757 |
| Artikelklasse | 03H |

Beschreibung

Ausführung:

GRIT GI-Bandschleifprogramm für hohe Anforderungen der Industrie: **Robust gebaut**, mit **extrem leistungsstarken Motoren**.

- **Hohe Wirtschaftlichkeit durch beste Abtragsleistung.**
- **Leistungsstarker Motor mit 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentiertes Band-Spannsystem,**
- **Hohe Arbeitssicherheit: Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz sind individuell einstellbar.**

Das **Grundmodul** für industrielles Bandschleifen.

- **Komfortable Bedienung, vibrationsarmer Lauf.**
- **Mit konstanter Drehzahl für hohe Zerspanungsleistung.**
- **Anschlussmöglichkeit an zentrale Absauganlagen vorbereitet.**

Verwendung:

Zusammen **mit den Maschinenfüßen** Nr. 077614 als **Bandschleifmaschine**, mit den **Erweiterungsmodulen zum Radien-, Längs-, Flächen-, Centerless-Schleifen und Entgraten.**

Lieferumfang:

Inklusive CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband.

Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 ff und Nr. 558453-56.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|------------------------|
| maximale Drehzahl 1. Gang | 3000 min ⁻¹ |
|---------------------------|------------------------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| Herstellerbezeichnung | GI 75 |
| Bandbreite | 75 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Bandlänge | 2000 mm |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Produktart | Bandschleifer |

Zubehör

| | |
|---|-----------------|
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 36 | 558454 36 |
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 80 | 558454 80 |
| Maschinenfuß Typ 99001003 | 077614 99001003 |
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 80 | 558453 80 |
| Maschinenfuß Typ 99001004 | 077614 99001004 |
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 60 | 558453 60 |
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 120 | 558310 120 |
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 60 | 558310 60 |
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 60 | 558454 60 |
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 36 | 558456 36 |
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 36 | 558453 36 |
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 120 | 558454 120 |
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 120 | 558453 120 |
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 40 | 558310 40 |
| Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 80 | 558310 80 |