



ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	308922 3
GTIN	4045197644985
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-Ø.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	3 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	425 E
Außen-Ø D	17 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm
Produktart	Spannzange

