



ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 50 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 25



Bestelldaten

Bestellnummer	302825 25
GTIN	4250122615422
Artikelklasse	36E

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.

Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **DIN 6499-Form A und Form B**.

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680– 309745 bzw. Nr. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Zerspanungsstrategie: HSC

Spannbereich: 1 - 16 mm

Außen-Ø D: 42 mm

Ersatz-ER-Spannmutter: 25

ER-Spannschlüssel: 25

Technische Beschreibung

ER-Spannschlüssel	25
Auskraglänge A-Maß	100 mm

Ersatz-ER-Spannmutter	25
für ER-Spannzangen	25
Spannbereich	1 - 16 mm
Außen-Ø D	42 mm
Spann-Ø D ₁	1-16 mm
Aufnahme	BT 50 A = 100
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 15 mm	308959 15
ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2–16 mm	309240
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308962 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308941 12
ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308959 6
ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 25	309680 25
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308941 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308960 4
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308959 4
	309430 3,5

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit
Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm

308960 8

ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-
Spann-Ø d 6 mm

308962 6

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm

308946 7

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm

308959 8

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm

308946 9

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm

308941 6

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm

308960 16

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm

308941 2

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm

308960 9

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm

308941 9

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm

308960 5

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm

308946 10

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm

308946 8

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit
Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm

309430 4,5

ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-
Spann-Ø d 4 mm

308962 4

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit
Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 10 mm

309430 10

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm

308941 16

Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872
passend für Steilkegel-Größe 50

308810 50

ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2–16 mm mit Abdichtung
und Spritzdüsen

309245

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm

308946 4

ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-
Spann-Ø d 5 mm

308962 5

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm

308941 11

308962 15

ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 15 mm

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm

308946 3

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50

308795 50

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50

308760 50

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50

308820 50

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm

308960 10

ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 7 mm

308962 7

ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 10 mm

308962 10

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 13 mm

308946 13

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 9 mm

309430 9

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm

308946 6

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm

308960 14

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm

308946 11

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm

308959 14

Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50

308812 50

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm

308941 5

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm

308941 7

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm

308960 7

ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 16 mm

308962 16

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2,5 mm

308941 2,5

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm

308946 12

Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50

308830 50

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 12 mm

308959 12

308962 14

ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 14 mm

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 8 mm

309430 8

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 13 mm

308959 13

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 6 mm

309430 6

ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2–16 mm mit Abdichtung

309244

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 15 mm

308946 15

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 7 mm

309430 7

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm

308946 16

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm

308941 3

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 14 mm

308946 14

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm

308960 6

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm

308941 13

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 16 mm

308959 16

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm

308960 2

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm

308941 4

Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50

308785 50

ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 13 mm

308962 13

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm

308959 5

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm

308960 15

ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 9 mm

308962 9

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm

308946 5

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm

308959 7

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm

308960 13

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm

308959 10

ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm

308959 3

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308960 12
ER-Spannzangen-Satz 7-teilig, 4 – 16 mm mit Abdichtung	309022
ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 12 mm	308962 12
ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308959 9
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308960 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308941 10
ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308962 11
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm	308941 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308960 11
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308962 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm	308941 15
ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 11 mm	308959 11