

3M**Isolierband, 19 mm×25 m, Farbe: BLACK****Bestelldaten**

Bestellnummer	083654 BLACK
GTIN	4054596615373
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Das **3M™ Temflex® 165** ist ein **universell einsetzbares, weiches PVC-Isolierband**. Schwer entflammbar. Selbstverlöschend, gute Beständigkeit gegen Öl und Lösemittel.

Verwendung:

Zum Isolieren, Bündeln, Befestigen und farblichen Markieren.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Länge	25 m
Stärke	0,15 mm
Herstellerbezeichnung	3M® Temflex® 165
Breite	19 mm
Farbe	schwarz

Lagertemperatur	20 - 23 °C
Trägermaterial	PVC-Folie
Anwendung	Isolieren
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Befestigen
Anwendung	Markieren
Anwendung	Kennzeichnen
Zugfestigkeit	2 N/mm
Klebkraft auf Stahl	0,2 N/mm
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 60 %
Dehnungsfähigkeit	200 %
Liner vorhanden	nein
temperaturbeständig bis	90 °C
Klebebandart	einseitig
Produktnameattribut	19 mm×25 m
Produktart	Klebeband