



Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, BT 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302920 22
GTIN	4250122613978
Artikelklasse	36E

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.

Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Außen-Ø D: 40 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 22

Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870: 22

passender Spezialschlüssel Nr. 309840: 22

Technische Beschreibung

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	22
Dorn-Ø d ₁	22 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	40 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Spann-Ø D ₁	22 mm
Aufnahme	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn

Zubehör

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308805 40
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 22 mm	309860 22
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Mitnehmerring für Dorn-Ø 22 mm	309870 22
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308780 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
	308804 40

Anzugsbolzen Hurco 60° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzen Hurco 60° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40

308803 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40

308802 40