



## Selbstspannendes Bohrfutter Supra, Typ: 10/16



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 341400 10/16  |
| GTIN          | 4019208189772 |
| Artikelklasse | 39R           |

### Beschreibung

**Ausführung:**

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

**Verwendung:**

Für Ständerbohrmaschinen.

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

### Technische Beschreibung

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| größter Bohrfutterkegel-Ø | 15,733 mm               |
| Bohrfutterkegel           | B 16                    |
| Typ                       | 10/16                   |
| Bohrkopflänge geschlossen | 89,1 mm                 |
| Spannbereich              | 0 - 10 mm               |
| Außen-Ø                   | 40,2 mm                 |
| Produktart                | Bohrfutter schlüssellos |