



Selbstspannendes Bohrfutter Supra, Typ: 13/12



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 341400 13/12 |
| GTIN | 4019208018546 |
| Artikelklasse | 39R |

Beschreibung

Ausführung:

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Bohrfutterkegel | B 12 |
| Typ | 13/12 |
| Bohrkopflänge geschlossen | 90 mm |
| Spannbereich | 1 - 13 mm |
| größter Bohrfutterkegel-Ø | 12,065 mm |
| Außen-Ø | 42,5 mm |
| Produktart | Bohrfutter schlüssellos |