



## Selbstspannendes Bohrfutter Supra mit SKS, Typ: 10/12



### Bestelldaten

Bestellnummer	341455 10/12
GTIN	4019208069005
Artikelklasse	39R

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Mit Spannkraftsicherung (SKS)** für Schlagbohrmaschinen. Für Rechts- und Linkslauf.  
Mit Bohrfutterkegel DIN 238

#### Verwendung:

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

### Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel	B 12
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm
Typ	10/12
Spannbereich	0 - 10 mm
Bohrkopflänge geschlossen	86,1 mm
Außen-Ø	40,2 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos