



## Bohrfutter mit Radialverriegelung Extra RV Kunststoffausführung, Typ: 10-1/2



### Bestelldaten

Bestellnummer	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Artikelklasse	39R

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Schlüsselloses Bohrfutter mit selbsttätiger Radialverriegelung. Keine zusätzliche Verriegelung mehr nötig (besonders beim Schlagbohren).**
  - **Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, 6-kant-Schlüsselhilfe.**
  - **Gute Rundlauf-Genauigkeit.**
  - **Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf (Gewinde M5 oder M6).**
- Mit Anfahrerschutz ausgerüstet.

### Technische Beschreibung

Typ	10-1/2
Spannbereich	1 - 10 mm
Bohrkopflänge geschlossen	60,9 mm
maximale Maschinenleistung	1000 W
Außen-Ø	42,7 mm
Aufnahme	1/2-20 Zoll
Bohrkopflänge geöffnet	55 mm
Radialverriegelung	ja

Produktart

Bohrfutter schlüssellos