



Zahnkranz-Bohrfutter Prima, Typ: 16/16



Bestelldaten

Bestellnummer	342215 16/16
GTIN	4019208062747
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

Backen sind gehärtet.

Für Rechts- und Linkslauf.

Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, **Schlagbohrmaschinen** und Ständerbohrmaschinen.

Technische Beschreibung

größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Typ	16/16
Bohrkopflänge geschlossen	86,5 mm
Bohrfutterkegel	B 16
Spannbereich	3 - 16 mm

Außen-Ø	50 mm
passender Zahnkranzschlüssel	S3
Produktart	Zahnkranz-Bohrfutter