



Selbstspannendes Bohrfutter Supra, Typ: 16/16



Bestelldaten

Bestellnummer	341400 16/16
GTIN	4019208191911
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel	B 16
Bohrkopflänge geschlossen	107 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Spannbereich	3 - 16 mm
Typ	16/16
Außen-Ø	51 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos