



## Zahnkranz-Bohrfutter Prima, Typ: 16/18



### Bestelldaten

Bestellnummer	342215 16/18
GTIN	4019208018201
Artikelklasse	39R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Backen sind gehärtet.

Für Rechts- und Linkslauf.

Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

#### Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, **Schlagbohrmaschinen** und Ständerbohrmaschinen.

### Technische Beschreibung

Bohrkopflänge geschlossen	98 mm
Typ	16/18
Spannbereich	1 - 16 mm
Bohrfutterkegel	B 18
größter Bohrfutterkegel-Ø	17,78 mm

Außen-Ø	56,5 mm
passender Zahnkranzschlüssel	S3
Produktart	Zahnkranz-Bohrfutter