



## Bohrfutter mit Radialverriegelung Extra RV Kunststoffausführung, Typ: 13-3/8



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 342200 13-3/8 |
| GTIN          | 4019208414980 |
| Artikelklasse | 39R           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Schlüsselloses Bohrfutter mit selbsttätiger Radialverriegelung. Keine zusätzliche Verriegelung mehr nötig (besonders beim Schlagbohren).**
  - **Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, 6-kant-Schlüsselhilfe.**
  - **Gute Rundlauf-Genauigkeit.**
  - **Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf (Gewinde M5 oder M6).**
- Mit Anfahrerschutz ausgerüstet. **Spannfasen aus Hartmetall** zur Verschleißreduzierung.

### Technische Beschreibung

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Bohrkopflänge geschlossen  | 72,4 mm     |
| maximale Maschinenleistung | 1000 W      |
| Typ                        | 13-3/8      |
| Spannbereich               | 1,5 - 13 mm |
| Außen-Ø                    | 42,7 mm     |
| Aufnahme                   | 3/8-24 Zoll |
| Bohrkopflänge geöffnet     | 64,5 mm     |
| Radialverriegelung         | ja          |

Produktart

Bohrfutter schlüssellos