



Selbstspannendes Bohrfutter Supra mit SKS, Typ: 13/12



Bestelldaten

Bestellnummer	341455 13/12
GTIN	4019208069067
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

Mit Spannkraftsicherung (SKS) für Schlagbohrmaschinen. Für Rechts- und Linkslauf.

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm
Bohrfutterkegel	B 12
Bohrkopflänge geschlossen	90 mm
Typ	13/12
Spannbereich	1 - 13 mm
Außen-Ø	42,5 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos