



Selbstspannendes Bohrfutter Supra, Typ: 16/18



Bestelldaten

Bestellnummer	341400 16/18
GTIN	4019208195827
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

Typ	16/18
größter Bohrfutterkegel-Ø	17,431 mm
Spannbereich	3 - 16 mm
Bohrkopflänge geschlossen	107 mm
Bohrfutterkegel	B 18
Außen-Ø	51 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos