



Zahnkranz-Bohrfutter, Typ: 10/12



Bestelldaten

Bestellnummer	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Artikelklasse	32W

Beschreibung

Ausführung:

Schlüsselführung nicht gehärtet.

Für Rechts- und Linkslauf.

Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, **Schlagbohrmaschinen** und Ständerbohrmaschinen.

Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel	B 12
Typ	10/12
Bohrkopflänge geschlossen	61,4 mm
Spannbereich	0,8 - 10 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm

Außen-Ø	33,5 mm
passender Zahnkranzschlüssel	S2
Produktart	Zahnkranz-Bohrfutter