



## Selbstspannendes Bohrfutter Supra-SK 13E, Typ: 13-1/2



### Bestelldaten

Bestellnummer	341710 13-1/2
GTIN	4019208228624
Artikelklasse	39R

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Selbsttätiges Nachspannen beim Bohren, proportional zur Schnittkraft (Erhalt der Spannkraft auch bei hartem Einsatz!).**
- **Stabile Konstruktion (Funktionskomponenten aus Metall).**
- **Mit Haltering.**
- **Mit Spannkraftsicherung (spannen und verriegeln mit nur einer Hand möglich!).**

#### Verwendung:

- **Für starke Akku- und Netz-Bohrmaschinen.**
- **Akku-Schlagbohrmaschinen bis zu 36 Volt.**
- **Linkslaufdrehmoment bis zu 50 Nm.**

#### Hinweis:

- **Keine Durchbohrung – Bohrfutter müssen entsprechend stark auf der Spindel befestigt werden.**
- **Universell – mit Haltering auf Maschinen mit und ohne Spindelstopp einsetzbar.**

### Technische Beschreibung

Typ	13-1/2
Spannbereich	1,5 - 13 mm
Bohrkopflänge geschlossen	79,3 mm
Bohrkopflänge geöffnet	72 mm

Außen-Ø	42,9 mm
Aufnahme	1/2-20 Zoll
Produktart	Bohrfutter schlüssellos