



Bohrfutter mit Radialverriegelung Extra RV Kunststoffausführung, Typ: 13-1/2



Bestelldaten

Bestellnummer	342200 13-1/2
GTIN	4019208150765
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

- **Schlüsselloses Bohrfutter mit selbsttätiger Radialverriegelung. Keine zusätzliche Verriegelung mehr nötig (besonders beim Schlagbohren).**
- **Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, 6-kant-Schlüsselhilfe.**
- **Gute Rundlauf-Genauigkeit.**
- **Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf (Gewinde M5 oder M6).**

Mit Anfahrschutz ausgerüstet. **Spannfasen aus Hartmetall** zur Verschleißreduzierung.

Technische Beschreibung

maximale Maschinenleistung	1000 W
Spannbereich	1,5 - 13 mm
Typ	13-1/2
Bohrkopflänge geschlossen	72,4 mm
Außen-Ø	42,7 mm
Aufnahme	1/2-20 Zoll
Bohrkopflänge geöffnet	64,5 mm
Radialverriegelung	ja

Produktart

Bohrfutter schlüssellos