



Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302965 32
GTIN	4250122616030
Artikelklasse	36E

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.

Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Technische Beschreibung

Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	32
Dorn-Ø d ₁	32 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	32
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	58 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	32
Spann-Ø D ₁	32 mm

Datenblatt

Aufnahme	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/302965-32>