



Bohrfutter mit Radialverriegelung Extra RV Metallausführung, Typ: 13-1/2



Bestelldaten

Bestellnummer	342205 13-1/2
GTIN	4019208414935
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

- **Schlüsselloses Bohrfutter mit selbsttätiger Radialverriegelung. Keine zusätzliche Verriegelung mehr nötig (besonders beim Schlagbohren).**
 - **Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, 6-kant-Schlüsselhilfe.**
 - **Gute Rundlauf-Genauigkeit.**
 - **Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf (Gewinde M5 oder M6).**
- Mit Anfahrerschutz ausgerüstet. **Spannfasen aus Hartmetall** zur Verschleißreduzierung.

Technische Beschreibung

maximale Maschinenleistung	1100 W
Bohrkopflänge geschlossen	72,4 mm
Typ	13-1/2
Spannbereich	1,5 - 13 mm
Außen-Ø	42,7 mm
Aufnahme	1/2-20 Zoll
Bohrkopflänge geöffnet	64,5 mm
Radialverriegelung	ja
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

