

**Garant****Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 160/16****Bestelldaten**

Bestellnummer	341250 160/16
GTIN	4045197152824
Artikelklasse	31K

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hochleistungs-**Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

**Verwendung:**

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

**Norm:**

**DIN 238**

**Technische Beschreibung**

Bohrkopflänge geschlossen	109 mm
Bohrkopflänge geöffnet	95,5 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Spannbereich	3 - 16 mm
Bohrfutterkegel	B 16
Typ	160/16
Außen-Ø	56 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

