

HOLEX**Einsteckschaft mit zylindrischem Schaft, Schaft-Ø / Bohrfutterkegel: 6/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	342300 6/6
GTIN	4045197294371
Artikelklasse	32X

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Präzisions-Ausführung mit Zylinderschaft.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. Der zylindrische Schaft kann in **Spannzangen oder im Fräsespannfutter** gespannt werden.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel DIN 238	B 6
Zylinderschaftlänge	35 mm
Kegel-Ø D	6,35 mm
Schaft-Ø	6 mm
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme