



Zahnkranz-Bohrfutter Prima, Typ: 6/10



Bestelldaten

Bestellnummer	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

Backen sind gehärtet.

Für Rechts- und Linkslauf.

Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, **Schlagbohrmaschinen** und Ständerbohrmaschinen.

Technische Beschreibung

Typ	6/10
größter Bohrfutterkegel-Ø	10,094 mm
Bohrfutterkegel	B 10
Bohrkopflänge geschlossen	52,5 mm
Spannbereich	0,5 - 6,5 mm

Außen-Ø	29,5 mm
passender Zahnkranzschlüssel	S1
Produktart	Zahnkranz-Bohrfutter