

Garant**Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 160/18****Bestelldaten**

Bestellnummer	341250 160/18
GTIN	4045197152831
Artikelklasse	31K

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Technische Beschreibung

Typ	160/18
Spannbereich	3 - 16 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	17,431 mm
Bohrkopflänge geöffnet	95,5 mm
Bohrfutterkegel	B 18 verkürzt
Bohrkopflänge geschlossen	109 mm
Außen-Ø	56 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

