



Zahnkranz-Bohrfutter, Typ: 13



Bestelldaten

Bestellnummer	342220 13
GTIN	4045197152930
Artikelklasse	32W

Beschreibung

Ausführung:

Schlüsselführung nicht gehärtet.

Für Rechts- und Linkslauf.

Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, **Schlagbohrmaschinen** und Ständerbohrmaschinen.

Technische Beschreibung

Bohrkopflänge geschlossen	77 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Bohrfutterkegel	B 16
Typ	13
Spannbereich	1,5 - 13 mm

Außen-Ø	42,4 mm
passender Zahnkranzschlüssel	S2
Produktart	Zahnkranz-Bohrfutter