

**Einsteckschaft mit zylindrischem Schaft, Schaft-Ø / Bohrfutterkegel: 8/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	342300 8/10
GTIN	4045197294388
Artikelklasse	32X

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Präzisions-Ausführung mit Zylinderschaft.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. Der zylindrische Schaft kann in **Spannzangen oder im Fräsespannfutter** gespannt werden.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Zylinderschaftlänge	35 mm
Kegel-Ø D	10,094 mm
Bohrfutterkegel DIN 238	B 10
Schaft-Ø	8 mm
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme