



Selbstspannendes Bohrfutter Supra, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	341400 6
GTIN	4019208009544
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

größter Bohrfutterkegel-Ø	10,094 mm
Bohrfutterkegel	B 10
Spannbereich	0 - 6,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen	65,6 mm
Typ	6
Außen-Ø	32 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos