



## Zahnkranz-Bohrfutter, Typ: 16/16



### Bestelldaten

Bestellnummer	342220 16/16
GTIN	4045197152947
Artikelklasse	32W

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlüsselführung nicht gehärtet.

Für Rechts- und Linkslauf.

Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

#### Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, **Schlagbohrmaschinen** und Ständerbohrmaschinen.

### Technische Beschreibung

Spannbereich	3 - 16 mm
Bohrkopflänge geschlossen	86,5 mm
Bohrfutterkegel	B 16
größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Typ	16/16

Außen-Ø	50 mm
passender Zahnkranzschlüssel	S3
Produktart	Zahnkranz-Bohrfutter