



Einsteckschaft mit zylindrischem Schaft, Schaft-Ø / Bohrfutterkegel: 10/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	342300 10/10
GTIN	4045197294395
Artikelklasse	32X

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Präzisions-Ausführung mit Zylinderschaft.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. Der zylindrische Schaft kann in **Spannzangen oder im Fräaserspannfutter** gespannt werden.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel DIN 238	B 10
Kegel-Ø D	10,094 mm
Zylinderschaftlänge	40 mm
Schaft-Ø	10 mm
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme