



## Zahnkranz-Bohrfutter Prima, Typ: 8



### Bestelldaten

Bestellnummer	342215 8
GTIN	4019208066974
Artikelklasse	39R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Backen sind gehärtet.

Für Rechts- und Linkslauf.

Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

#### Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, **Schlagbohrmaschinen** und Ständerbohrmaschinen.

### Technische Beschreibung

Spannbereich	0,5 - 8 mm
Typ	8
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm
Bohrfutterkegel	B 12
Bohrkopflänge geschlossen	57,5 mm

Außen-Ø	29,5 mm
passender Zahnkranzschlüssel	S2
Produktart	Zahnkranz-Bohrfutter