



## Einsteckschaft mit zylindrischem Schaft, Schaft-Ø / Bohrfutterkegel: 10/12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	342300 10/12
GTIN	4045197294906
Artikelklasse	32X

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen.** Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Präzisions-Ausführung mit Zylinderschaft.

#### Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. Der zylindrische Schaft kann in **Spannzangen oder im Fräaserspannfutter** gespannt werden.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Technische Beschreibung

Kegel-Ø D	12,065 mm
Zylinderschaftlänge	40 mm
Bohrfutterkegel DIN 238	B 12
Schaft-Ø	10 mm
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme