



## Zahnkranz-Bohrfutter Prima, Typ: 10/12



### Bestelldaten

Bestellnummer	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Artikelklasse	39R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Backen sind gehärtet.

Für Rechts- und Linkslauf.

Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

#### Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, **Schlagbohrmaschinen** und Ständerbohrmaschinen.

### Technische Beschreibung

Typ	10/12
Bohrkopflänge geschlossen	60,5 mm
Bohrfutterkegel	B 12
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm
Spannbereich	0,8 - 10 mm

Außen-Ø	34,5 mm
passender Zahnkranzschlüssel	S2
Produktart	Zahnkranz-Bohrfutter