



Selbstspannendes Bohrfutter Supra, Typ: 10/12



Bestelldaten

Bestellnummer	341400 10/12
GTIN	4019208189765
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

Bohrkopflänge geschlossen	86,1 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm
Typ	10/12
Spannbereich	0 - 10 mm
Bohrfutterkegel	B 12
Außen-Ø	40,2 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos