



Einsteckschaft mit zylindrischem Schaft, Schaft-Ø / Bohrfutterkegel: 16/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	342300 16/16
GTIN	4045197294913
Artikelklasse	32X

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Präzisions-Ausführung mit Zylinderschaft.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. Der zylindrische Schaft kann in **Spannzangen oder im Fräaserspannfutter** gespannt werden.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Kegel-Ø D	15,733 mm
Bohrfutterkegel DIN 238	B 16
Zylinderschaftlänge	50 mm
Schaft-Ø	16 mm
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme